

HOLEX®**Minitaşmy ściérne Ø 90×100 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568563 100
GTIN	4045197782205
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

Minitaşmy Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Minitaşmy włókninowe do obróbki wykańczającej i satynowania.

z podłożem ułatwiającym osadzenie na wszystkich wałkach.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 / 568575 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹.

wersja: A coarse

kolor: brązowe,

Opis techniczny

szerokość taśmy ściérnej	100 mm
wersja	A coarse
Ø rolki taśmy ściérnej	90 mm
porównanie ziarnistości	100
kolor	brązowe,

Akcesoria

Wałki mocujące Ø 90×100 Typ SOFT	568580 SOFT
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ HARD	568580 HARD
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568580 AIR