

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestaw kołków sprężystych	259047 3
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 1616H09
płytką podporowa	259031 27
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 09T3..
długość całkowita L	100 mm
śrubado dźwigni	259018 6
długość główki L ₁	20 mm
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	9 mm
Dźwigienka	259015 9
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
płytki podporowe Typ 27	259031 27
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 9	259015 9