

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250023 16/09
GTIN	4045197782601
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	22 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 1616H09
Wielkość chwytu	16 mm
płytki podporowa	259031 27
długość całkowita L	100 mm
wielk. płytki	9 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
śrubado dźwigni	259018 6
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
Dźwigienka	259015 9
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

płytki podporowa Typ 27	259031 27
Dźwigienka Typ 9	259015 9
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3