

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250023 32/16
GTIN	4045197782649
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 12
zestaw kołków sprężystych	259047 4
długość główki L ₁	34 mm
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
śrubado dźwigni	259018 11
wielk. płytki	16 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
płytki podporowa	259031 35
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 3232P16
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1606..
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
płytki podporowe Typ 35	259031 35
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
Dźwigienka Typ 12	259015 12
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11