

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	PCKNR/L 3232P19
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
długość główki L ₁	40 mm
wielk. płytki	19 mm
śrubado dźwigni	259018 13
Wielkość chwytu	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1906..
zestaw kołków sprężystych	259047 5
płytki podporowa	259031 36
długość całkowita L	170 mm
Dźwigienka	259015 13
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
Dźwigienka Typ 13	259015 13
płytki podporowa Typ 36	259031 36