



Wysokowydajne frezy MFH mini, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 42/7 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 221960 42/7 |
| GTIN | 2050001929969 |
| Klasa artykułu | 250 |

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 42/7 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 7

Ø D₃: 34 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p maks.}: 1 mm

długość całkowita L_{ges}: 40 mm

gwint uchwytu M: M16

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOGU 0303..

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------------|
| długość całkowita L _{ges} | 40 mm |
| gwint uchwytu M | M16 |
| Ø D ₃ | 34 mm |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | LOGU 0303.. |
| Liczba ostrzy Z | 7 |
| śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} | 1 mm |
| Ø ostrzy D _c | 42 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Seria | Wysokowydajne frezy MFH mini |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| wykonanie chwytu | z gwintem |
| Zastosowanie frezu | Wcinanie |
| Zastosowanie frezu | Ramping |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne |
| Strategia skrawania | HPC |

Akcesoria

| | |
|----------------|--------|
| Śruby mocujące | 229713 |
|----------------|--------|