

**Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, \varnothing D / liczba ostrzy Z:
20/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Klasa artykułu	250

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	80 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	160 mm
\varnothing chwytu D_s h6	20 mm
Liczba ostrzy Z	3
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1 mm
\varnothing ostrzy D_c	20 mm
\varnothing D_3	13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOGU 0303..
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy \varnothing $D_{maks.}$	38 mm
Frez obiegowy \varnothing $D_{min.}$	33 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	1,52 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	11,3 mm
Kąt ustawienia κ	15 stopni
wykonanie chwytu	chwyt walcowy

Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------