



Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt Weldon, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 25/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 25/4 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 4

$\varnothing D_3$: 17 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1 mm

Długość wysięgu L_1 : 60 mm

długość całkowita L_{ges} : 117 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 25 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	117 mm
Liczba ostrzy Z	4
$\varnothing D_3$	17 mm
\varnothing ostrzy D_c	25 mm
\varnothing chwytu D_s h6	25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOGU 0303..
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Długość wysięgu L_1	60 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------