



Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt Weldon, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 32/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 32/5 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 5

$\varnothing D_3$: 24 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1 mm

Długość wysięgu L_1 : 70 mm

długość całkowita L_{ges} : 131 mm

\varnothing chwytu D_s h_6 : 32 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	131 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	LOGU 0303..
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	24 mm
Długość wysięgu L_1	70 mm
\varnothing chwytu D_s h_6	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
Liczba ostrzy Z	5
\varnothing ostrzy D_c	32 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------