



## Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 32/5L mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Klasa artykułu	250

### Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 32/5L mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 5

$\varnothing D_3$ : 24 mm

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 1 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 120 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 200 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$  h6: 32 mm

### Opis techniczny

$\varnothing$ ostrzy $D_c$	32 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$ h6	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	200 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	LPGT 0102..
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Długość wysięgu $L_1$	120 mm
Liczba ostrzy Z	5
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

---

## Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------