



Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 25/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 25/5 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 5

$\varnothing D_3$: 17 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1 mm

Długość wysięgu L_1 : 60 mm

długość całkowita L_{ges} : 140 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 25 mm

Opis techniczny

\varnothing ostrzy D_c	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	LPGT 0102..
Liczba ostrzy Z	5
Długość wysięgu L_1	60 mm
$\varnothing D_3$	17 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing chwytu D_s h6	25 mm
długość całkowita L_{ges}	140 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------