



Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 16/2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 16/2 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

Ø D₃: 8 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p maks.}: 1 mm

Długość wysięgu L₁: 30 mm

długość całkowita L_{ges}: 79 mm

Ø chwytu D_s h6: 16 mm

Opis techniczny

długość całkowita L _{ges}	79 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø ostrzy D _c	16 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOGU 0303..
Długość wysięgu L ₁	30 mm
Ø chwytu D _s h6	16 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø D ₃	8 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------