



Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt Weldon, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 20/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221955 20/4
GTIN	4960664741373
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 20/4 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 4

$\varnothing D_3$: 12 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1 mm

Długość wysięgu L_1 : 50 mm

długość całkowita L_{ges} : 101 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 20 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L_{ges}	101 mm
$\varnothing D_3$	12 mm
Długość wysięgu L_1	50 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOGU 0303..
\varnothing chwytu D_s h6	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
\varnothing ostrzy D_c	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------