

**Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z:
20/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Klasa artykułu	250

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
Ø D_3	13 mm
Liczba ostrzy Z	3
Długość wysięgu L_1	50 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø chwytu D_s h6	20 mm
Ø ostrzy D_c	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOGU 0303..
długość całkowita L_{ges}	130 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	38 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	33 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	1,52 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	11,3 mm
Kąt ustawienia κ	15 stopni
wykonanie chwytu	chwyt walcowy

Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------