



Wysokowydajne frezy MFH mini, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 28/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 28/4 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 4

Ø D₃: 20 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p maks.}: 1 mm

długość całkowita L_{ges}: 35 mm

gwint uchwytu M: M12

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOGU 0303..

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
Ø D ₃	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø ostrzy D _c	28 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOGU 0303..
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1 mm
długość całkowita L _{ges}	35 mm
gwint uchwytu M	M12
chłodzenie wewnętrzne	tak
Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini

wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------