

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronne płytki skrawające z 4 ostrzami. Wypukłe krawędzie ostrzy płytki skrawającej zapewniają płynne nacinanie materiału.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1 \text{ mm}$.

Opis techniczny

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOGU 030310 ER-GM
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	1,6 mm
promień naroża	1 mm
Gatunek	PR1535
Materiał ostrza	HM
posuw f_z na ząb	0,2 - 1,9 mm

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się	40 m/min	S
maksymalnie na mokro	po spełnieniu określonych warunków		
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		