

**LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221974 GG
GTIN	4960664741625
Klasa artykułu	25A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronne płytki skrawające z 4 ostrzami. Wypukłe krawędzie ostrzy płytki skrawającej zapewniają płynne nacinanie materiału.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1 \text{ mm}$ .

posuw  $f_z$  na ząb: 0,2 - 1,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOGU 030310 ER-GM

typ: GG

promień naroża: 1 mm

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,6 mm

**Opis techniczny**

typ	GG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOGU 030310 ER-GM
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
promień naroża	1 mm

Gatunek	PR1510
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw $f_z$ na ząb	0,2 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania