


CNMG 120404 Wiper, Gatunek: CA515

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Łamacz wiórów	WQ
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia