

**CNMG 190608, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250382 CA515
GTIN	4960664675623
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 190608 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 430 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
Łamacz wiórów	PH
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 430 m/min
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia