

**SNMG 150612, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Klasa artykułu	25E

**Opis**

SNMG 150612 CA515 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
Łamacz wiórów	PH
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
Gatunek	CA515

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 435 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia