

**CNMG 190612, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250383 CA515
GTIN	4960664675630
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 190612 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 10 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 430 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PH
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 430 m/min
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190612
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia