

**DNMG 150612, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150612 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 435 m/min
Łamacz wiórów	PS
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia