

**CNMG 190616, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250384 CA515
GTIN	4960664675647
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 190616 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mmposuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
promień naroża	1,6 mm
Łamacz wiórów	PH
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Warunki skrawania	ciągłe

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia