

**VNMG 160408, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251754 CA515 |
| GTIN | 4960664678358 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

VNMG 160408 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 105 - 510 m/min**Opis techniczny**

| | |
|--|--------------------|
| posuw f | 0,13 - 0,4 mm/obr, |
| Łamacz wiórów | PQ |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 105 - 510 m/min |
| promień naroża | 0,8 mm |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ | 2,5 mm |
| Warunki skrawania | ciągłe |
| Zastosowanie główne | P |

| | |
|---|--|
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,55 mm |
| Gatunek | CA515 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160408 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |