

**DNMG 150616, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250894 CA515
GTIN	4960664676743
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150616 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 5 mmposuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 435 m/min
promień naroża	1,6 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	1,05 mm

Łamacz wiórów	PH
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia