

**DNMG 150604, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150604 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 435 m/min
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia