

**DCMT 070208, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260486 CA515
GTIN	4960664675937
Klasa artykułu	25E

Opis

DCMT 070208 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 390 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	GK
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 390 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070208
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia