

**DC.T 070202, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DC.T 070202 CA515 Gatunek: CA515  
Łamacz wiórów: GK  
tolerancja: M  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,  
prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 390 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 390 m/min
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Łamacz wiórów	GK

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia