

**DCMT 11T302, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Klasa artykułu	25E

Opis

DCMT 11T302 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 390 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 390 m/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia