

**WNMG 080408 Wiper, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252015 CA515
GTIN	4960664678853
Klasa artykułu	25E

**Opis**

WNMG 080408 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WP

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	WP
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 435 m/min
posuw $f$	0,07 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia