

**WNMG 080404, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080404 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	HQ
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 435 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia