

**CC.T 060204, Gatunek: CA515**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Klasa artykułu	25E

## Opis

CC.T 060204 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 380 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 380 m/min
promień naroża	0,4 mm

Łamacz wiórów	HQ
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia