

**DC.T 11T302, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 CA515
GTIN	4960664676033
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T302 CA515 Gatunek: CA515
Łamacz wiórów: HQ
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 390 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	HQ
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 390 m/min

Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia