

**CC.T 060202, Gatunek: CA515**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260091 CA515
GTIN	4960664674862
Klasa artykułu	25E

Opis

CC.T 060202 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 380 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 380 m/min
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	HQ
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zastosowanie główne	P

promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia