

**WNMG 080408 Wiper, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252115 CA515
GTIN	4960664678686
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	WQ
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 3,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 435 m/min
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia