

**Ściernice do obróbki zgrubnej Silver, Ø tarczy×szerokość tarczy: 230X7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	560453 230X7
GTIN	4054596444140
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Ściernica do obróbki zgrubnej **Silver** z dodatkiem **ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie** zapewniającym wysoką wydajność szlifowania i dobrą wytrzymałość. Do **INOX i stali**.

**Zastosowanie:**

Nadaje się do szlifowania ubytkowego i ciężkich prac oddzielających.

**Specyfikacja:**

**A36P-BF.**

**Opis techniczny**

grubość tarczy	7 mm
Ø tarczy	230 mm
Ø otworu	22,23 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	20-30 stopni

zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Ściernice do obróbki zgrubnej

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		