




Ścianki z blachy perfor. o wys. 481 mm, do montażu na ścianie, szerokość: 920 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	955310 920
GTIN	4062406194680
Klasa artykułu	91F

Opis

Wykonanie:

Na tylnej ścianie przyspawane blachy usztywniające do mocowania na ścianie.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego montażu na ścianach; po zamontowaniu śruby mocujące są niewidoczne. Przy montowaniu dużych powierzchni na ścianie można łączyć ścianki perforowane ze sobą i przykręcać z boku w celu wyeliminowania szczelin.

w dostawie::

Wrzaz ze śrubami i kołkami montażowymi.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 481 mm

szerokość: 920 mm

Opis techniczny

wysokość	481 mm
szerokość	920 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

