

Garant GRIDLINE

Szafka CNC z szufladami, 26×20G, wys. w mm / typ: 1025/6**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970755 1025/6
GTIN	4062406163570
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szafka podręczna 60×28G, z szufladami 26×20G. **Ze ścianką działową** i ułożyskowanymi kulkowo drzwiami przesuwными, zamykanymi uchwytem przesuwным z zamkiem patentowym, obrzeże z 3 stron i **matą z gumy rowkowanej**. **Bez indywidualnej blokady wysuwu**. Nośność szuflad i szufladopótek **200 kg**.

Umieszczenie:

Liczba szuflad (nr 930635, rozm. 75): 2

Liczba szufladopótek (nr 930656, rozm. 75): 4

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**. **Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035**.

wskazówka:

Do przechowywania narzędzi potrzebny jest moduł do szuflad nr 970708.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20

wysokość: 1025 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 900 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

masa	205 kg
wysokość użytkowa	900 mm
głębokość	700 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość	1500 mm
wysokość	1025 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×20
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×20G
Rodzaj produktu	Podręczne szafy narzędziowe CNC

Akcesoria

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930635 75
Szufladopółka 200 kg prześwit roboczy 75 mm	930656 75