

Garant**Rozwiertaki maszynowe, czołowe** **Możliwość konfiguracji średnicy i pasowania, Ø nom. DC: 5,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162830 5,5
GTIN	4062406166366
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie **najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe** umożliwia **precyzję dokładności prowadzenia w osi** wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i **długimi rowkami wiórowymi** zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do korekty niewielkich błędów pozycjonowania powstałych podczas wcześniejszej obróbki otworów. Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.

chwyt: Kołek walcowy z e9

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 5,201 - 5,7 mm

Skrawanie czołowe: 2 mm

długość ostrzy L_c: 20 mm

Długość wysięgu L₁: 59 mm

długość całkowita L: 93 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Opis techniczny

długość ostrzy L _c	20 mm
Skrawanie czołowe	2 mm
długość całkowita L	93 mm
Ø chwytu D _s	5,5 mm

Liczba ostrzy Z	6
zakres Ø	5,201 - 5,7 mm
Długość wysięgu L ₁	59 mm
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chwyt	Kołek walcowy z e9
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami