

Garant GRIDLINE

Wózki montażowe ESD kompletne, z szufladami na rolkach, 20×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 885/5**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szafka narzędziowa **przewodząca ładunki elektrostatyczne**, wg DIN EN 61340-5-1. Wózek montażowy 24×28G z 2 łożyskowanymi, **przewodzącymi** kołami stałymi i 2 skrętnymi o Ø 125 mm, koła skrętne z hamulcem. Z krawędzią zabezpieczającą po 4 stronach. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflad podczas transportu.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze szarym jasnym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

- **Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**
- **Uziemienie przez kółka.**

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	24
Nośność maksymalna	600 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
z podwyższoną krawędzią	tak
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	109 kg
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
wysokość użytkowa bloku szuflad	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×24
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
wysokość użytkowa	600 mm
głębokość	700 mm
ComfortClose	nie
wysokość	885 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	50 kg
szerokość	600 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
wersja	mobilne
wersja	z szufladami
wysokość użytkowa szuflad	600 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	20×24G

Rodzaj produktu

dla wózków montażowych

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21

914227 HU21