


 GRIDLINE

Ściany perforowane ESD dwustronne, pasują do typu: 1500



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972101 1500
GTIN	4062406167417
Klasa artykułu	9GW

Opis

Wykonanie:

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi. Narzędzia można mocować w ścianie perforowanej **po obu stronach, niezależnie od siebie**. Ścianki perforowane z blachy stalowej $\square 9 \times 9$ mm co 37 mm do zamocowania akcesoriów do ścianki perforowanej z grupy 95.

Pasuje do :

Do **wkręcania** między słupki nośne a wózki na materiały.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Grubość materiału: 1 mm

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 481 mm

szerokość: 1420 mm

głębokość: 25 mm

nośność: 100 kg

masa: 18 kg

Opis techniczny

głębokość	25 mm
masa	18 kg

nośność	100 kg
szerokość	1420 mm
wysokość	481 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD