

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M54X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130020 M54X1,5
GTIN	4062406181604
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 28 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 52 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	54 mm
norma	DIN 2184
Rodzaj gwintu	M/MF
liczba rowków wiórowych	6
Ø chwytu D _s	40 mm
Liczba ostrzy Z	6
Chwyt kwadratowy □	32 mm

głębokość gwintu	81 mm
długość całkowita L	140 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,5 mm
Ø otworu rdzenia	52 mm
Materiał ostrza 	HSS
wielkość gwintu	M54 × 1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik