

**Garant****Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø e8 DC: 6Xmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	201075 6X
GTIN	4062406186548
Klasa artykułu	11Z

**Opis****Wykonanie:**

**Precyzyjnie wyważone narzędzia**, szczególnie dobrze nadają się do zastosowania we **wrzecionach szybkoobrotowych**. Specjalna geometria zapewniająca zoptymalizowane odprowadzanie wiórów dzięki **nowej metodzie wyważania**.

Najwyższa stabilność ruchu bez bicia, **zapewniająca najwyższą jakość powierzchni**.

**Opis techniczny**

Kąt linii śrubowej	30 stopni
długość ostrzy $L_c$	21 mm
Ø chwytu $D_s$	6 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Ø ostrzy $D_c$	6 mm
Tolerancja Ø nominalnej	e8
długość całkowita L	55 mm
wysięg $L_1$ z szyjką	27 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,06 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,08 mm
Dokładność wyważenia z chwyttem	G 1,8 z HA
Ø szyjki $D_1$	5,5 mm

chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	1
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Seria	Master Alu
powłoka	DLC
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	480 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	440 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl	nadają się	200 m/min	N
PE-HD	nadają się	160 m/min	N
PA 66	nadają się	200 m/min	N
PEEK	nadają się	150 m/min	N
PF 31	nadają się	130 m/min	N

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)	nadają się	180 m/min	N
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)	nadają się	160 m/min	N
PA 66 GF30	nadają się	150 m/min	N
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)	nadają się	130 m/min	N
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)	nadają się	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	nadają się warunkowo	300 m/min	N
Cu	nadają się	160 m/min	N
CuZn	nadają się	200 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłacz	nadają się		

**Usługi**

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB