

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø DC: 35,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234000 35,5
GTIN	4045197739988
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5xD.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 110509.

wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

śruby mocujące	239700 15IP (2,8 Nm)
Ø chwytu D _s	40 mm
Długość użyteczna L ₁	71 mm
Liczba ostrzy Z	1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 110509
Długość chwytu L _s	68 mm
Seria	Power Drill

Ø nomin. D	35,5
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,25 mm
Długość wysięgu L_A	98 mm
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB6535
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB6640
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB630
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB6810
Głębokość wiercenia dla wiertła z płytkami skrawającymi do	2xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertła	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertła	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertła	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertła	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertła	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertła	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm	211750 2,8
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 15IP	239700 15IP
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP