

**Garant****Płytki do przecinania prawe, HU7310, szerokość skrawania W: 2,2mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	273180 2,2
GTIN	4045197741134
Klasa artykułu	21J

## Opis

### Zastosowanie:

Do opravek mieczowych nr 273551 – 273558.

## Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2,2 mm
posuw f	0,07 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU7310
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	prawe

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	300 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	230 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		