



## Tool24 Smartline – system szaf Z przegródkami i pojemnikami, typ: S13



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 979000 S13    |
| GTIN             | 4045197815330 |
| Klasa artykułu   | 9SA           |

### Opis

#### Wykonanie:

System wydawania towarów, umożliwiający magazynowanie i wydawanie narzędzi skrawających i montażowych, środków pomiarowych, artykułów BHP i wielu artykułów eksploatacyjnych oraz zarządzanie nimi. Systemy nadrzędne można rozbudować o dodatkowe szafy, stanowiące opcje (system podrzędny). Indywidualnie zamawiane pakiety oprogramowania pozwalają na dostosowanie tych systemów dokładnie do Państwa potrzeb.

Korpus i szuflady z blachy stalowej 1 mm. Cokół do wózków widłowych z blachy stalowej 1,75 mm. Płata do odkładania z bambusu.

#### Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów, do magazynowania narzędzi i wyposażenia oraz do zarządzania nim.

#### Zawartość:

przegrody i pojemniki: 12×960310\_4+18; 1×960330\_3+14

#### Wyposażenie:

liczba szuflad × wysokość szuflad od przodu: 12×75 mm; 1×150 mm

#### w dostawie::

System Slave: szafa do wydawania narzędzi z przegródkami.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**.

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Powierzchnia magazynowa: 4,8 m<sup>2</sup>

wysokość: 1390 mm

szerokość: 717 mm

głębokość: 750 mm

szerokość użytkowa szuflad: 612 mm

głębokość użytkowa szuflad: 612 mm

## Opis techniczny

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Powierzchnia magazynowa       | 4,8 m <sup>2</sup>  |
| Podział wewnątrz szuflady     | 36×36 E   |
| wysokość                      | 1390 mm   |
| Liczba szuflad                | 13  |
| szerokość użytkowa szuflad    | 612 mm  |
| masa                          | 246 kg  |
| szerokość                     | 717 mm  |
| głębokość                     | 750 mm  |
| głębokość użytkowa szuflad    | 612 mm  |
| typ                           | Szafa uzupełniająca, kompletna                                    |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 75 kg   |
| Prowadnica wysuwana szuflad   | Blokada wysuwu  |
| Wybór kolorów                 | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |