

**Tool24 Smartline – system szaf Z przegródkami i pojemnikami, typ: S54****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	979000 S54
GTIN	4045197815347
Klasa artykułu	9SA

Opis**Wykonanie:**

System wydawania towarów, umożliwiający magazynowanie i wydawanie narzędzi skrawających i montażowych, środków pomiarowych, artykułów BHP i wielu artykułów eksploatacyjnych oraz zarządzanie nimi. Systemy nadrzędne można rozbudować o dodatkowe szafy, stanowiące opcje (system podrzędny). Indywidualnie zamawiane pakiety oprogramowania pozwalają na dostosowanie tych systemów dokładnie do Państwa potrzeb.

Korpus i szuflady z blachy stalowej 1 mm. Cokół do wózków widłowych z blachy stalowej 1,75 mm. Płata do odkładania z bambusu.

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów, do magazynowania narzędzi i wyposażenia oraz do zarządzania nim.

Zawartość:

przegrody i pojemniki: 200×960540_149; 12×960560_149

Wyposażenie:

liczba szuflad × wysokość szuflad od przodu: 48×50 mm; 6×100 mm

w dostawie::

System Slave: szafa do wydawania narzędzi z przegródkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**.

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 15 kg

Powierzchnia magazynowa: 5 m²

wysokość: 1390 mm

szerokość: 717 mm

głębokość: 750 mm

szerokość użytkowa szuflad: 153 mm

głębokość użytkowa szuflad: 612 mm

Opis techniczny

Powierzchnia magazynowa	5 m ²
Podział wewnątrz szuflady	9×36 E
wysokość	1390 mm
Liczba szuflad	54
szerokość użytkowa szuflad	153 mm
masa	404 kg
szerokość	717 mm
głębokość	750 mm
głębokość użytkowa szuflad	612 mm
typ	Szafa uzupełniająca, kompletna
Nośność szuflad/szufladopótek	15 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003