



Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse'a: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320672 3
GTIN	4062406199944
Klasa artykułu	32L

Opis

Wykonanie:

- **Korpus i ostrze kła hartowane.**
- **Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.**
- **Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.**
- **Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.**
- **Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.**
- **Kąt wierzchołkowy 60°.**

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Ø korpusu D: 50 mm

długość użytkowa B: 79 mm

największa Ø kła 60° A: 25 mm

maksymalne bicie: 0,006 mm

długość kła C: 29,5 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹

Opis techniczny

długość kła C	29,5 mm
długość użytkowa B	79 mm
największa Ø kła 60° A	25 mm
maksymalne bicie	0,006 mm
stożek Morse'a	3

do detali o masie	500 kg
maksymalna prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹
Ø korpusu D	50 mm
Rodzaj produktu	kiel centrujący