



Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse'a: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320673 3
GTIN	4062406200039
Klasa artykułu	32L

Opis

Wykonanie:

- Korpus i ostrze kła hartowane.
- Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
- Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
- Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.
- Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
- Z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60° / 30°.

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Wydłużony kiel umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czola obrabianego przedmiotu. Szczególnie nadaje się do toczenia kopiowego.

Ø korpusu D: 50 mm

długość użytkowa B: 94,5 mm

największa Ø kła 60° A: 25 mm

największa Ø kła 30° A: 12 mm

maksymalne bicie: 0,006 mm

długość kła C: 45 mm

Opis techniczny

największa Ø kła 30° A	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹
do detali o masie	500 kg
maksymalne bicie	0,006 mm

długość użytkowa B	94,5 mm
największa \varnothing kła 60° A	25 mm
stożek Morse'a	3
\varnothing korpusu D	50 mm
długość kła C	45 mm
Rodzaj produktu	kiel centrujący