



Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse'a: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320672 4
GTIN	4062406199951
Klasa artykułu	32L

Opis

Wykonanie:

- Korpus i ostrze kła hartowane.
- Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
- Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
- Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.
- Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
- Kąt wierzchołkowy 60°.

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.

Ø korpusu D: 69 mm

długość użytkowa B: 103 mm

największa Ø kła 60° A: 32 mm

maksymalne bicie: 0,006 mm

długość kła C: 40 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 3800 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalne bicie	0,006 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3800 min ⁻¹
Ø korpusu D	69 mm
stożek Morse'a	4
do detali o masie	800 kg

długość kła C	40 mm
największa \varnothing kła 60° A	32 mm
długość użytkowa B	103 mm
Rodzaj produktu	kiel centrujący